



## Basiselement wipchakelaar en -drukcontact 10 A 250 V~



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
	0139 00	-	-	-	4010337022725

### Merkmale

- Wipchakelaar en -drukcontact waarbij de linker wip een schakelaar is en de rechter wip een drukcontact.
- Voor schakelen en aansturen van de kleur van de led-oriëntatieverlichting.
- Voor handmatig aansturing van bewegingsmelders.
- Voor het aansturen van dimneveeenheden.
- Voor het aansturen van geschakelde verlichting.

### Technische Daten

Inbouwdiepte:	32 mm
Aansluitingdoorsnede - voor massieve en soepele geleiders tot:	2,5 mm <sup>2</sup>
Nominaal vermogen - LEDi/ CFLi:	100 W

### Hinweise

- Volgens beschikbaarheid.