


Basiselement trekschakelaar 10 AX 250 V~



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSSt.	PS	EAN
 Universele uit-wisselschakelaar	0146 00	-	-	-	4010337146001

Technische Daten

Inbouwdiepte:	30 mm
Aansluitingdoorsnede - voor massieve en soepele geleiders tot:	2,5 mm ²
Nominaal vermogen - LEDi/ CFLi:	100 W

Hinweise

- Ook verlichtbaar aan te sluiten.
- Volgens beschikbaarheid.