

## Trekschakelaar 10 AX 250 V~ met montageplaat en adapter K/P25 Universele uit-wisselschakelaar



| Specificatie                                                                                   | Art. nr. | VE | EUR/stuk excl. BTW | PS | EAN           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|--------------------|----|---------------|
|  crème wit    | 0146 10  | -  | -                  | -  | 4010337146100 |
|  zuiver wit | 0146 11  | -  | -                  | -  | 4010337146117 |

### Technische gegevens

|                                                                   |                     |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Aansluitingdoorsnede<br>- voor massieve en soepele geleiders tot: | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Nominaal vermogen<br>- LEDi/ CFLi:                                | 100 W               |

### Aanwijzingen

- Volgens beschikbaarheid.
- Voor wand- en plafondmontage.
- Ook verlichtbaar aan te sluiten.

### Levering

- Alle apparaten worden compleet met montageplaat, kabel- en kanaalvoer geleverd.