

Trekschakelaar 10 AX 250 V~ met montageplaat en adapter K/P25 Universele uit-wisselschakelaar



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 crème wit	0146 10	-	-	-	4010337146100
 zuiver wit	0146 11	-	-	-	4010337146117

Technische gegevens

Aansluitingdoorsnede - voor massieve en soepele geleiders tot:	2,5 mm ²
Nominaal vermogen - LEDi/ CFLi:	100 W

Aanwijzingen

- Volgens beschikbaarheid.
- Voor wand- en plafondmontage.
- Ook verlichtbaar aan te sluiten.

Levering

- Alle apparaten worden compleet met montageplaat, kabel- en kanaalinvoer geleverd.