



Basiselement wipdrukcontact 4-voudig 10 A 250 V~



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 4-voudig	0147 00	-	-	-	4010337147008

Technische Daten

Inbouwdiepte:	32 mm
Aansluitingdoorsnede - voor massieve en soepele geleiders tot:	2,5 mm ²

Hinweise

- Voor diepe apparaatdozen.
- Volgens beschikbaarheid.