






Basiselement wipdrukcontact 10 A 250 V~



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 Maakcontact 1-polig	0151 00	-	-	-	4010337151005
 Wisselcontact 1-polig	0156 00	-	-	-	4010337156000
 Maakcontact 1-polig met N-klem	0150 00	-	-	-	4010337150008
 Maakcontact 1-polig met apart meldcontact	0152 00	-	-	-	4010337152002

Technische Daten

Inbouwdiepte:	32 mm
Aansluitingdoorsnede - voor massieve en soepele geleiders tot:	2,5 mm ²

Hinweise

- Ook verlichtbaar aan te sluiten.
- Volgens beschikbaarheid.