




## Basiselement jaloeziedrukcontact resp. -schakelaar 10 A 250 V~ voor afdekking met draaiknop



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
	0154 00	1/5	31,45	01	4010337154006
 Groependrukcontact resp. - schakelaar 2-polig	0157 00	1/5	49,98	01	4010337157007

### Technische Daten

Inbouwdiepte:	31 mm
Aansluitingdoorsnede - voor stijve geleiders tot:	2,5 mm <sup>2</sup>

### Hinweise

- Als neveneenheid geschikt voor basiselement jaloeziebesturing met parallelaansluiting.
- Drukcontactfunctie bij draaiing van de draaiknop. Na verwijdering van de messing arrêtering drukcontactfunctie bij kleine draaiing van de draaiknop. Bij volledige draaiing van de draaiknop klikt de schakelaar vast.
- Volgens beschikbaarheid.