

Jaloeziedrukcontact resp. -schakelaar 1-polig 10 A 250 V~ met tekstkader Groependrukcontact resp. -schakelaar



| Specificatie                                                                            | Art. nr. | VE | EUR/stuk excl. BTW | PS | EAN           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|--------------------|----|---------------|
|  grijs | 0154 30  | 1  | 64,88              | 14 | 4010337154303 |

## Technische gegevens

|                                                      |                     |
|------------------------------------------------------|---------------------|
| Aansluitingdoorsnede<br>- voor stijve geleiders tot: | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Nominaal vermogen<br>- LEDi / CFLi:                  | 100 W               |

## Aanwijzingen

- Drukcontactfunctie bij draaiing van de draaiknop. Na verwijdering van de messing arrêtering drukcontactfunctie bij kleine draaiing van de draaiknop. Bij volledige draaiing van de draaiknop klikt de schakelaar vast.

## Levering

- Blanco tekstlabel is bijgeleverd.