



## Basiselement wipjaloeziedrukcontact 10 A 250 V~



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
	0158 00	-	-	-	4010337158004

### Merkmale

- Met vergrendeling tegen dubbelzijdig inschakelen.
- Elektrisch en mechanisch vergrendeld.

### Technische Daten

Inbouwdiepte:	28 mm
Aansluitingdoorsnede	
- voor massieve en soepele geleiders tot:	2,5 mm <sup>2</sup>

### Hinweise

- Als neveneenheid geschikt voor basiselement jaloeziebesturing met parallelaansluiting.
- Volgens beschikbaarheid.