



Basiselement wipjaloezieschakelaar 10 A 250 V~



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
	0159 00	-	-	-	4010337159001

Merkmale

- Met vergrendeling tegen dubbelzijdig inschakelen.
- Elektrisch en mechanisch vergrendeld.

Technische Daten

Inbouwdiepte:	28 mm
Aansluitingdoorsnede - voor massieve en soepele geleiders tot:	2,5 mm ²
Nominaal vermogen - LEDi/ CFLi:	100 W

Hinweise

- Als neveneenheid geschikt voor basiselement jaloeziebesturing met parallelaansluiting.
- Volgens beschikbaarheid.