



Wipjaloezieschakelaar 10 AX 250 V~ met pijlsymbolen, montageplaat en adapter K/P25



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 crème wit	0159 10	-	-	-	4010337159100
 zuiver wit	0159 11	-	-	-	4010337159117

Merkmale

- Met vergrendeling tegen dubbelzijdig inschakelen.
- Elektrisch en mechanisch vergrendeld.

Technische Daten

Aansluitingdoorsnede
- voor massieve en soepele geleiders tot: 2,5 mm²

Nominaal vermogen
- LEDi/ CFLi: 100 W

Hinweise

- Volgens beschikbaarheid.