



Combinatie wipchakelaar/wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met vaste afdekplaat Standard 55, universele uitwisselchakelaar



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 crème wit glanzend	0176 01	1/10	49,55	01	4010337176015
 zuiver wit glanzend	0176 03	1/10	49,55	01	4010337176039

Merkmale

- Met schroefklemmen.

Technische Daten

Inbouwdiepte: 30 mm

Aansluitingdoorsnede
- voor geleiders tot: 2,5 mm²

Hinweise

- Niet breukvast.
- Passend in alle gangbare apparaatdozen.