

Basiselement elektronische potentiometer voor sturingang 1 – 10 V Schakelfunctie



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
	0309 00	1/5	56,39	02	4010337309000

Kenmerken

- Elektronische potentiometer met schakelfunctie voor elektronische voorschakelapparaten en Tronic-trafo's met 1-10V-stuuringang.
- Door op de bedieningsknop te drukken schakelt het VSA in en uit.
- Draaien stelt de lichtsterkte in.
- basislichtsterkte instelbaar.
- Kortsluitbeveiliging van het schakelcontact door geïntegreerde zwakstroomzekering.

Technische gegevens

Nominale spanning:	AC 230 V, 50/60 Hz
1 – 10 V interface	
- Stuurspanning:	0,7 tot 12 V
- Stuurstroom:	max. 50 mA
Schakelstroom	
- ohms:	6 A
Inbouwdiepte:	32 mm
Omgevingstemperatuur:	+5 °C tot +25 °C

Levering

- Een zekering is bij levering inbegrepen.