

Inschakelstroombegrenzer



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
	0810 00	1/5	25,89	02	4010337810001

Merkmale

- Voor begrenzing van inschakelstromen bij moeilijke belastingen, bijv. led- en spaarlampen alsook parallel gecompenseerde TL-lampen.
- De inschakelstroombegrenzer kan door zijn geringe afmetingen in een normale apparaatdoos, bijvoorbeeld achter een basiselement (relais) automatic-schakelaar, worden ingebouwd.
- Het apparaat wordt in serie met de belasting geïnstalleerd.

Technische Daten

Nominale spanning:	AC 230 V, 50 Hz
Aansluitvermogen	
- Energiezuinige lampen,	max. 200 W
fluorescentielampen:	
- Led:	max. 30 W
Lengte van de aansluitleiding:	2 x ca. 70 mm
Omgevingstemperatuur:	max. +25 °C
Afmetingen	
- B x h x d:	32 x 50 x 12 mm