

## Windsensor Standard



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWhSt.	PS	EAN
	0913 00	1	331,11	06	4010337913009

## Merkmale

- Met de windsensor kunnen bijvoorbeeld de jaloezieën omhoog worden bewogen afhankelijk van de windkracht. Zo kunnen gevoelige jaloezielamellen bij opkomende wind worden beschermd.
- Registratie en beoordeling van windsnelheden.
- Instelbaar op 8 windsnelheden.
- Windalarm wordt geactiveerd 15 seconden nadat de ingestelde drempelwaarde voor de windsnelheid is overschreden.
- Testbedrijf voor functiecontrole.
- Evaluatie-eenheid: opbouwapparaat voor installatie binnenshuis in droge ruimten.
- Winddetector: apparaat voor installatie buitenshuis.

## Technische Daten

### Winddetector

- Materiaal detector en schoepenster: Kunststof (ABS), zwart
- Diameter schelp: Ø 134 H 160
- Omgevingstemperatuur: -20 °C tot +55 °C
- Aansluitleiding: JY-ST-Y 2 x 0,6 mm<sup>2</sup>, lengte 3 m (verlengbaar tot max. 50 m)
- Beschermeringssoort: IP55

### Verwerkingseenheid

- Windwaarschuwbereik: 3,3 tot 24,5 m/s, instelbaar in 8 trappen
- Schakelcontact: Relais met potentiaalvrij maakcontact
- Belastbaarheid: max. 2 A
- Bedrijfsspanning: AC 230 V
- Beschermeringssoort: IP20

### Afmetingen

- B x h x d: 110 mm x 99 mm x 38 mm

## Lieferumfang

- Montagehoek bij levering inbegrepen.

---