


Analoge actor 4-voudig voor KNX



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 DIN-rail	1022 00	1	428,63	26	4010337010708

Merkmale

- Analoge actor 4-voudig DIN-railactor met geïntegreerde busaankoppeling zet KNX telegrammen (1 byte en 2 byte) om in analoge uitgangssignalen.
- Met deze analoge uitgangssignalen kunnen HVAC-actoren hun uitgangssignalen op basis van businformatie aanpassen en aan regelprocessen deelnemen.
- Spanningsuitgangen met kortsluitbewaking.
- De uitgangstoestand wordt weergegeven door de status-led.
- De uitgangssignalen kunnen gedwongen worden aangestuurd.
- Niet benodigde uitgangen kunnen worden uitgeschakeld.
- De vier uitgangen worden door de software geparametriseerd op spannings- of stroomsignalen.

Technische Daten

KNX medium:	TP256
Aantal uitgangen:	4
Nominale spanning:	AC 24 V
Aansluitingen	
- KNX:	Aansluit- en aftakklem
- Voeding:	Schroefklemmen
- Uitgangen:	Schroefklemmen
Stroomsignalen op de uitgang	
- 0 tot 20 mA:	Belasting \leq 500 Ω
- 4 tot 20 mA:	Belasting \leq 500 Ω
Spanningssignalen op de uitgang	
- 0 tot 1 V:	Belasting \geq 1 k Ω
- 0 tot 10 V:	Belasting \geq 1 k Ω
Aansluitingdoorsnede:	max. 4 mm ²
Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +45 °C

Lieferumfang

- Aansluit- en aftakklem voor KNX bij levering inbegrepen.

Abmessungen

Teilungseinheiten (TE): 4
