




Verlichtingselement voor opbouwbehuizing



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 crème wit glanzend	1067 01	1/5	26,17	02	4010337105169
 zuiver wit glanzend	1067 03	1/5	26,17	02	4010337107088
 zwart mat	1067 005	1/5	30,11	02	4010337110255

Merkmale

- De witte leds laten een lichtbundel omlaag schijnen. Zo wordt gezorgd voor een indirecte oriëntatieverlichting die ook in slaapkamers niet hinderlijk is.

Technische Daten

Nominale spanning:	AC 230 V, 50 Hz
Opgenomen vermogen:	0,05 W / 1,65 mA
Lichtsterkte:	0,2 cd
Omgevingstemperatuur:	0 °C tot +40 °C