


Led-oriëntatielicht 230 V~ RGB System 55



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSSt.	PS	EAN
 RGB	1169 00	1	118,48	02	4010337042341

Merkmale

- Led-oriëntatielicht voor gebruik in de privé- en de commerciële sector.
- Het oriëntatielicht dient bijv. voor het verlichten van traptreden of als oriëntatiehulp in donkere ruimten.
- Als lichtbron worden RGB-leds gebruikt.
- Via een sturingang kunnen achtereenvolgens de lichtkleuren wit, blauw, rood, groen en oranje worden ingesteld resp. kan continu doorlopen van het complete kleurenspectrum (ca. 5 min.) worden gestart.
- Door op het juiste moment te stoppen kan zo elke gewenste kleur worden ingesteld.
- De lichtsterkte van de verlichting kan individueel worden ingesteld.
- In de afdekking kan een folie worden aangebracht die van een individueel opschrift kan worden voorzien.
- Voor ruimte- en routemarkering kunnen pictogrammen worden aangebracht.

Technische Daten

Nominale spanning:	AC 230 V, 50 Hz
Opgenomen vermogen:	1,8 W/2,0 VA
Lichtsterkte (wit):	1,2 cd
Inbouwdiepte:	30 mm
Aansluitingdoorsnede - maximum:	1.5mm ²
Omgevingstemperatuur:	0 °C tot +40 °C

Hinweise

- Professionele tekstlabels via de Gira labelservice www.beschriftung.gira.de/nl/.

Lieferumfang

- Bij het led-oriëntatielicht wordt een roestvrijstalen lamel meegeleverd voor lichtverstrooiing (minder kans op verblinding).
