© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle rechten voorbehouden

www.gira.com

Led-signaallicht 230 V~ System 55



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 rood/groen	1171 00	1	118,48	02	4010337049289

Kenmerken

- Met het signaallicht kunnen eenvoudige signaleringen voor bijvoorbeeld behandelkamers, vergaderzalen of hotelkamers worden gerealiseerd.
- Het totale vlak van het basiselement van 55 x 55 mm wordt, rood voor de bovenste helft en groen voor de onderste helft, homogeen verlicht.
- Beide helften kunnen gescheiden met bijvoorbeeld een serieschakelaar worden aangestuurd.

Technische gegevens

Nominale spanning:	AC 230 V, 50 Hz
Opgenomen vermogen:	1,0 W/5,6 VA
Lichtsterkte	
- rood:	0,1 cd
- groen:	0,3 cd
Inbouwdiepte:	30 mm
Aansluitingdoorsnede	
- maximum:	2,5 mm²
Omgevingstemperatuur:	0 °C tot +40 °C
- Afmetingenvlak van het basiselement:	B 55 x H 55 mm

Levering

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle rechten voorbehouden

www.gira.com

- Twee tekstlabels "Bitte warten" / "Bitte eintreten" und "Do not disturb" / "Make up room" worden meegeleverd.
