


Gong opbouw System 55



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 zuiver wit glanzend	1200 03	1	80,32	18	4010337200031

Merkmale

- De gong opbouw dient in het Gira deurcommunicatiesysteem voor aanvullende signalering.
- Compleet voorgesmonteerde gong opbouw. Daardoor is een snelle en eenvoudige montage mogelijk.
- Door de designvarianten van de verschillende schakelaarprogramma's te integreren, ontstaat er een uniform uiterlijk voor deurcommunicatie en elektrische installatie.
- Montage zowel met als zonder afdekraam mogelijk.
- Eenvoudige montage door verwijderbare schroefklemmen.
- Eenvoudige demontage van het apparaat bij renovatiewerkzaamheden.
- Bevestigingsgaten voor montage.
- Signaaloverdracht en voeding van de gong opbouw via de tegen ompoling en kortsluitvaste 2-draads bus.
- Parallelschakeling van maximaal drie gongen resp. huisstations mogelijk.
- Door één persoon in bedrijf te stellen door eenvoudige inbedrijfstellingsprocedure.
- Bedieningsknoppen met geïntegreerde leds voor statusaanduiding.
- Led-aanduiding bij een inkomende oproep.
- Oproepsignaal uitschakelbaar.
- Verschillende oproepsignalen voor deuroproep, interne oproep en verdiepingsoproep.
- Oproepmelodieselectie – maximaal vijf verschillende oproepmelodieën kunnen worden geselecteerd.

De bedieningsknoppen van de gong besturen de volgende functies

- Instellen van de oproepmelodie.
- Oproepsignaal in- en uitschakelen.
- Volumeregeling van oproepsignaal.

Technische Daten

Voeding:	DC 26 V ± 2 V (via 2-draads bus)
Aansluitingen	
- 2-draads bus:	2x schroefklem
- Verdiepingsbelknop:	2x schroefklem
Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +50 °C
Afmetingen	
- Apparaat:	B 55 x H 127 x T 20 mm

Hinweise

- Bij de montage op een apparaatdoos is een afdekraam vereist.
 - Bij montage met afdekraam is een afdekraam 2-voudig zonder middenstijl nodig.
-