© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle rechten voorbehouden

www.gira.com

Externe camera



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 zuiver wit	1220 00	1	616,03	10	4010337100058

Kenmerken

- Externe camera voor wand- en plafondmontage met variabel objectief, geïntegreerde IR-led-verlichting en automatische witbalans.
- De camera kan willekeurig bij de entree worden geïnstalleerd en via de DCS-camera-gateway in het Gira deurcommunicatiesysteem worden geïntegreerd.
- Lichtgevoelige chipset voor heldere beelden bij schemering.
- Inschakelbare IR-leds voor videobewaking bij volledige duisternis.
- Cameramodule en behuizing voor eenvoudige, snelle installatie.
- Cameramodule langs drie assen instelbaar.

Technische gegevens

Nominale spanning:	DC 12 V +10 %
Stroomverbruik	
- DC 12 V:	max. 500 mA
Aansluitingen:	1 x video (HD-TVI, BNC), 1 x video (composite video, BNC), 1 x voeding (DC)
Camera	
- Beeldsensor:	1/2,9“ Progressiv Scan CMOS
- Type:	Vario, handmatig
- Objectief:	2,8 tot 12 mm
- Resolutie:	480 TVL
- Horizontale kijkhoek:	28° tot 85°
Dag-/nachtomschakeling:	Elektromechanisch infrared-cut-filter
Electronic-shutter-regeling:	1/50 tot 1/50 000 s
Cameraregeling:	On-screen-display (OSD), joystick op de kabel
Minimale lichtsterkte	
- Dag:	0,05 lx
- IR-modus:	0 lx
IR-led:	24 led

Afbeeldingen zijn gelijkend en kunnen van het origineel afwijken.
Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle rechten voorbehouden

IR-bereik:	20 m
Omgevingstemperatuur:	-20 °C tot +60 °C
Beschermeringssoort:	IP66
Luchtvochtigheid:	max. 90%
Gewicht:	ca. 660 g
Afmetingen - Externe camera:	Ø126 H 100,3 mm
