# GIRA Datablad



© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle rechten voorbehouden

www.gira.com

**huisstation video IP met WLAN**



| Specificatie | Art. nr. | VE | EUR/stuk excl. BTW | PS | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
|  glas wit | 1237 12 | 1 | 739,00 | 30 | 4010337125730 |
|  glas zwart | 1237 05 | 1 | 739,00 | 30 | 4010337125747 |

**Kenmerken**

- Geschikt voor deurcommunicatie IP.
- Huisstation voor Gira deurcommunicatie IP.
- Huisstation met SIP-Client.
- Huisstation voor DCS-IP-gateway.
- Volledig voorgemonteerde eenheid met een 17,78 cm (7") HD-kleurendisplay.
- Handige handsfree-functie.
- Volledig glazen front met touch-functionaliteit.
- Enorm grote kijkhoek vanuit alle richtingen.
- Potentiaalvrije ingang voor het aansluiten van een etage-oproepknop.
- Wandmontage in dubbele apparaatdoos.
- WLAN-interface.

**Technische gegevens**

| | |
|---|---|
| Voeding: | PoE PoE-vermogensklasse 0: DC 48 V PoE PoE-standaard: IEEE 802.3af |
| Opgenomen vermogen<br>- Maximaal:<br>- Typisch: | <br>8 W<br>4 W |
| Netwerkaansluiting: | RJ45 |
| Aansluiting voeding: | Steekklem 2-polig |
| Aansluiting etage-oproepknop: | Steekklem 2-polig |
| Diagonaal display: | 17,78 cm (= 7") |
| Aantal kleuren: | 16,7 M |

Afbeeldingen zijn gelijkend en kunnen van het origineel afwijken.
Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle rechten voorbehouden



| | |
|---|---|
| Resolutie: | 800 x 1280 px. 216 ppi |
| Omgevingstemperatuur: | +5 °C tot +40 °C |
| Beschermeringssoort: | IP3XD |
| WLAN-standaard: | IEEE 802.11b/g/n/ac 2,4GHz + 5 GHz |
| Afmetingen: | B 181 x H 114 x D 15 mm (opbouwhoogte) |