

Uitbreidingsmodule voor inbouwluuidspreker



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
	1259 00	1	113,19	18	4010337259008

Kenmerken

- Montage in gangbare inbouwapparaatdozen.
- Past in de afdekramen van het schakelaarprogramma Gira TX_44.
- Modulaire opbouw, dus eenvoudige montage en mogelijkheid tot uitbreiding.
- Signaaloverdracht en voeding van de audio- en videocomponenten via de tegen ompoling en kortsluitvaste 2-draads bus.
- Maximaal twaalf mechanische belknoppen aan te sluiten.
- Nog meer belknoppen kunnen via aanvullende uitbreidingsmodules worden aangesloten.
- Er kunnen maximaal elf uitbreidingsmodules op een inbouwluuidspreker worden aangesloten.
- Impulsstroom van de belknopaansluitingen ter voorkoming van oxidatie op de belcontacten.
- Kleine afmetingen.
- Beveiliging van de aansluitklemmen tegen verkeerd aansluiten.
- Bevestiging van de uitbreidingsmodules door schroeven of lijmen.

Technische gegevens

Aansluiting verbindingkabel:	2x connectorstrook
Beschermingssoort:	IP44
Voeding:	via verbindingkabel
Aansluitingen	
- Mech. Belknop:	12x schroefklem
- gemeenschappelijke massa van de belknoppen:	1x schroefklem
- Verbindingkabel:	2x connectorstrook
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +70 °C
Afmetingen	
- incl. bevestigingslip:	B 67 x H 66,4 x D 27 mm
- zonder bevestigingslip:	B 67 x H 56 x D 27 mm

Aanwijzingen

- Module voor uitbreiding van de inbouwluidspreker wanneer meer dan acht mechanische belknoppen moeten worden aangesloten.
 - Met dit component kunnen deurcommunicatie-installaties met maximaal 140 audiodeelnemers worden opgebouwd (bijvoorbeeld 1 x inbouwluidspreker, 11 x uitbreidingsmodule voor inbouwluidsprekers, 136 x huisstations opbouw).
 - Beschermingsgraad IP44 uitsluitend in combinatie met een geschikte front resp. in gemonteerde toestand.
-

Levering

- Het bevestigingsmateriaal is bij levering inbegrepen.
-