

## Deurstation video opbouw 3-voudig



| Spezifikation                                                                                                | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|--------------------|----|---------------|
|  zuiver wit                 | 1270 66     | 1  | 1.146,10           | 10 | 4010337270669 |
|  antraciet (gelakt)       | 1270 67     | 1  | 1.157,99           | 10 | 4010337270676 |
|  kleur aluminium (gelakt) | 1270 65     | 1  | 1.157,99           | 10 | 4010337270652 |

## Merkmale

- Compleet voorgesmonteerd deurstation opbouw voor verticale opbouwmontage. Daardoor is een snelle en eenvoudige montage mogelijk.
- In het design van het schakelaarprogramma Gira TX\_44.
- Vervormingsvrije opbouwbehuizing door aluminiumprofiel.
- Afdekraam gemaakt van breukvast thermoplast met hoge UV-bestendigheid en een krasvast, eenvoudig te reinigen oppervlak.
- Diefstalbeveiliging door schroeven met binnenzesrond.
- Signaaloverdracht en voeding van de audio- en videocomponenten via de tegen ompoling en kortsluitvaste 2-draads bus.
- Door één persoon in bedrijf te stellen door eenvoudige inbedrijfstellingsprocedure.
- Weerbestendige luidspreker.
- Hoogwaardige elektretmicrofoon.
- Vrij-sprekenfunctie (spraakgestuurd antwoorden met onderdrukking van echo en achtergrondgeluiden).
- Bevestigingstoon bij belknopbediening.
- Spraakvolume instelbaar.
- Witte belknopverlichting in ledtechnologie. Door de onderhoudsvrije en energiebesparende led-technologie wordt een gelijkmatige, goed zichtbare belknopverlichting bereikt.
- Spuitwaterdichte belknopafdekking voor belknop van slagvaste kunststof.
- Naambordje van de belknop zonder gereedschap en zonder demontage van het afdekraam te vervangen.
- Professionele tekstlabels via de Gira labelservice [www.beschriftung.gira.de/nl/](http://www.beschriftung.gira.de/nl/) of de Gira labelsoftware.
- Automatische dag-/nachtschakeling: de camera schakelt aan de hand van een gedefinieerde omgevingslichtsterkte om van dagstand (kleurweergave) naar nachtstand (zwart/wit-weergave) en omgekeerd. Door de hoge lichtgevoeligheid in de nachtstand wordt zelfs bij slechte lichtverhoudingen een goede beeldkwaliteit bereikt.
- Leds zorgen in de nachtstand voor een gelijkmatige gezichtsveldbelichting op korte afstand.
- Camera horizontaal en verticaal 20° handmatig draaibaar. In combinatie met het groothoekobjectief resulteert dat in een zeer grote kijkhoek.
- Automatische tegenlichtcompensatie.
- Automatische witbalans.
- Automatische versterkingsregeling (AGC).
- Geïntegreerde cameraverwarming met temperatuurmeting.
- Spuitwaterdichte behuizing.
- Camerabehuizing van slagvaste kunststof, bij beschadiging door bijvoorbeeld vandalisme eenvoudig te vervangen.

## Technische Daten

|                                            |                                      |
|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| Voeding:                                   | DC 26 V $\pm$ 2 V (via 2-draads bus) |
| Aansluitingen                              |                                      |
| - 2-draads bus:                            | 2x schroefklem                       |
| - aanvullende voeding:                     | 2x schroefklem                       |
| Beschermingssoort:                         | IP44                                 |
| Omgevingstemperatuur:                      | -25 °C tot +70 °C                    |
| Beeldopname-element:                       | CCD-sensor 0,85 cm (1/3")            |
| Groothoekobjectief:                        | 150°                                 |
| Zichtbaar waarnemingsgebied:               | 100°                                 |
| Waarneembaar gebied (bij 20° verdraaiing): | 140°                                 |
| Kleursysteem:                              | PAL                                  |
| Beeldelementen:                            | 500 (h) x 582 (v)                    |
| Horizontale resolutie:                     | 380 TV-lijnen                        |
| Omschakeldrempel van kleur naar zwart/wit: | 1 lx                                 |
| Lichtgevoeligheid in zw/w-stand:           | 0,1 lx                               |
| Elektronisch diafragma sluitertijd:        | tot 1/100000 s                       |
| IR-filter:                                 | geïntegreerd                         |
| Aanbevolen montagehoogte camera:           | 1,50 m                               |
| Afmetingen                                 |                                      |
| - zonder camera:                           | B 110 x H 253 x D 19 mm              |
| - met camera:                              | B 110 x H 253 x D 40 mm              |
| - Naambordjes:                             | B 62 x H 18 mm                       |

---

## Hinweise

- Niet benodigde belknoppen kunnen met de belknopafdekking voor belknop 3-voudig worden afgedekt.
-