© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle rechten voorbehouden

www.gira.com

Besturingsapparaat video



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 DIN-rail	1288 00	1	362,14	10	4010337288008

Kenmerken

- Besturingapparaat voor voeding van de audio- en videocomponenten van de Gira deurcommunicatiebus.
- Voeding van de tegen ompoling en kortsluitvastee 2-draads bus bij gebruik van videocomponenten als kleurencamera of TFT-kleurendisplay.
- Maximaal 2 deurstations met kleurencamera en 28 huisstations met TFT-kleurendisplay kunnen door het besturingapparaat video worden gevoed.
- In totaal kunnen maximaal 15 kleurencamera's door het besturingapparaat video worden aangestuurd (5 deurstations video en 10 DCS-camera-gateways), waarbij twee deurstations met kleurencamera door het besturingapparaat video kunnen worden gevoed. De overige kleurencamera's moeten elk worden voorzien van een eigen voeding voor deurcommunicatie.
- Elektronische kortsluit- en overbelastingdetectie van de bedrijfsspanningen en de busaansluiting met automatische resetfunctie.
- Toetsen voor systeem- en deuropenerprogrammering.
- Led-statusweergaven voor bedrijf, overbelasting, systeemprogrammering en deuropenerprogrammering.
- Uitgang AC 12 V voor de voeding van een gangbare deuropener.
- Relaisuitgang voor het schakelen van een deuropener met eigen voeding.
- Schakeltijd deuropener traploos instelbaar van 1 tot 10 s.

Technische gegevens

Nominale spanning	
- primair:	AC 230 V, 50 Hz
- secundair:	SELV 26 DC V ± 2 V
Nominale stroom secundair	
- Continubelasting:	700 mA continubelasting
- Piekbelasting:	1,15 A piekbelasting (max. 5 s)
- Uitschakeling bij overbelasting:	Uitschakeling bij overbelasting boven 900 mA
Aansluitingdoorsnede:	0,6 mm tot 2,5 mm²
Uitgang deuropener:	AC 12 V, max. 1,1 A / ID 25 %
Relaisuitgang:	AC 250 V, 2 A
Kabellengte van camera tothet verst verwijderde TFT-display	
- zonder videoversterker:	max. 150 m

Afbeeldingen zijn gelijkend en kunnen van het origineel afwijken.
Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle rechten voorbehouden

- met videoversterker:	max. 300 m
Totale kabellengte bij zuivere audio-uitvoering:	max. 700 m
Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +45 °C

Aanwijzingen

- Het besturingapparaat video is bedoeld voor inbouw in de onderverdeelkast, niet in normale opbouwverdeelkasten.
- Wanneer de topologie van de videobekabeling als steekleiding wordt uitgevoerd, is tevens de videoverdeler vereist.
- Met het besturingsapparaat video kunnen deurcommunicatie-installaties met maximaal 70 audiodeelnemers worden opgebouwd (bijvoorbeeld 1 x inbouwluidspreker, 5 x uitbreidingsmodule voor inbouwluidsprekers, 68 x huisstations opbouw).

Afmetingen

Modulebreedten (TE):	8
