© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle rechten voorbehouden

www.gira.com

Lichtzuil hoogte 769 mm



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 antraciet (gelakt)	1343 28	1	692,37	17	4010337343288
 kleur aluminium (gelakt)	1343 26	1	748,16	17	4010337343264

Gira energiezuil en lichtzuilen met en zonder lichtelementen voor buitenhuis. De zuilen zijn van gepoedercoat aluminium. De voetelementen bij zuilen tot 1400 mm zijn ook van gepoedercoat aluminium. De voetelementen bij zuilen vanaf 1400 mm zijn van gepoedercoat staal. Elk in de kleur antraciet conform GSB-standaard. Het oppervlak is weer-, uv- en vuilbestendig alsook krasvast.

Kenmerken

- Het lichtelement bestaat uit een aluminium reflector en een breukvaste acrylglasplaat.
- Lichtspleet aan achterzijde als oriëntatieverlichting.
- De aansluiting vindt plaats via een 5-polige schroefklem voor stijve en flexibele leidingen tot 4 mm².

Technische gegevens

Beschermeringssoort:	IP44
Afmetingen	
- Voet:	B 229 x H 10 x D 155 mm
- Zuil:	B 142 x H 769 x D 75 mm

Aanwijzingen

Afbeeldingen zijn gelijkend en kunnen van het origineel afwijken.
Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle rechten voorbehouden

www.gira.com

- Bij zuilen tot 1400 mm hoogte bevestiging op steen- of betonvoet met optioneel verkrijgbare grondpijp.
- Bij zuilen vanaf 1400 mm hoogte bevestiging uitsluitend met 3 zware pluggen op steen of beton.
- Advies: aardlekschakelaar voor het apparaat monteren.
- 1-plug-bevestiging.
- Er kunnen lampen met E27-fitting met de energie-efficiëntieklasse A++ tot E worden gebruikt.

Levering

- Het bevestigingsmateriaal is bij levering inbegrepen.
- Lichtbronnen zijn niet bijgeleverd.
