

Gira energiezuil met 3 lege units hoogte 491 mm zonder functies



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 antraciet (gelakt)	1345 28	1	504,42	17	4010337345282
 kleur aluminium (gelakt)	1345 26	1	539,60	17	4010337345268

Gira energiezuil en lichtzuilen met en zonder lichtelementen voor buitenhuis. De zuilen zijn van gepoedercoat aluminium. De voetelementen bij zuilen tot 1400 mm zijn ook van gepoedercoat aluminium. De voetelementen bij zuilen vanaf 1400 mm zijn van gepoedercoat staal. Elk in de kleur antraciet conform GSB-standaard. Het oppervlak is weer-, uv- en vuilbestendig alsook krasvast.

Merkmale

- Vrij te configureren Gira energiezuil.
- De drie lege units kunnen ter plaatse individueel worden geconfigureerd met basiselementen uit het programma TX_44 of uit het System 55.

Technische Daten

Beschermingsgraad (deksel gesloten):	IP44
Afmetingen	
- Voet:	B 229 x H 10 x D 155 mm
- Zuil:	B 142 x H 491 x D 75 mm

Hinweise

- Bij zuilen tot 1400 mm hoogte bevestiging op steen- of betonvoet met optioneel verkrijgbare grondpijp.
- Bij zuilen vanaf 1400 mm hoogte bevestiging uitsluitend met 3 zware pluggen op steen of beton.
- Advies: aardlekschakelaar voor het apparaat monteren.
- 1-plug-bevestiging.

Lieferumfang

- Afdekraam 3-voudig TX_44 is bij de levering inbegrepen.
 - Het bevestigingsmateriaal is bij levering inbegrepen.
-