© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle rechten voorbehouden

www.gira.com

**Tastsensor 2 3-voudig 24 V potentiaalvrij met tekstkader**



| Specificatie | Art. nr. | VE | EUR/stuk excl. BTW | PS | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
|  clear / zuiver wit glanzend | 2003 100 | 1 | 104,69 | 02 | 4010337047971 |
|  edelstaal | 2003 600 | 1 | 121,21 | 02 | 4010337020363 |

**Kenmerken**

Tastsensor 2 voor aansluiting op 24V-besturingssystemen

- Drie wippen met elk twee rode leds voor de statusweergave.
- Beveiliging tegen demontage door schroefbevestiging.
- Achtergrondverlichting.
- Aansluiting van zes drukcontacten, zes leds en achtergrondverlichting via klemblok aan de achterzijde.

**Technische gegevens**

| | |
|---|---|
| Nominale spanning per drukcontact: | AC/DC 24 V SELV |
| Belastbaarheid per drukcontact: | max. 20 mA |
| Nominale spanning per led: | DC 24 V SELV |
| Belastbaarheid per led: | 1 mA |
| Aansluiting: | 2 x klemblok 9-polig |
| Aansluitingdoorsnede: | 0,4 tot 0,8 mm eendradig |
| Inbouwdiepte: | 25 mm |
| Omgevingstemperatuur: | -5 °C tot +45 °C |

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle rechten voorbehouden

www.gira.com

**Aanwijzingen**

- Uitsluitend geschikt voor SELV-stroomkringen.
- Ook verlichtbaar aan te sluiten.
- Professionele tekstlabels via de Gira labelservice www.beschriftung.gira.de/nl/.

---

**Levering**

- Neutrale tekstlabels worden meegeleverd.

---