GIRA Datablad

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle rechten voorbehouden

www.gira.com

DALI potentiometer



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
	2018 00	-	-	-	4010337023449

Kenmerken

- Schakelen en lichtsterkte-instelling voor lampen met DALI interface.
- Voor het opwekken van de DALI spanning is een DALI voeding nodig of een DALI potentiometer met geïntegreerde voedingseenheid die voldoet aan de DALI specificatie (DIN IEC 60926).
- De bediening kan vanaf meerdere bedieningspunten worden uitgevoerd. Communicatie vindt plaats via broadcast.
- Opslaan van een basis- of inschakellichtsterkte.

Technische gegevens

Stroomverbruik:	max. 2 mA
Inbouwdiepte:	32 mm
Aansluiting eendradig:	max. 4 mm²
Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +45 °C

Aanwijzingen

- Bij de keuze van de DALI voeding moet steeds rekening worden gehouden met het aantal DALI deelnemers en de DALI potentiometer (geldt altijd als 1 deelnemer).

Afbeeldingen zijn gelijkend en kunnen van het origineel afwijken.
Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/26.