


## DALI potentiometer



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSSt.	PS	EAN
	2018 00	-	-	-	4010337023449

## Merkmale

- Schakelen en lichtsterkte-instelling voor lampen met DALI interface.
- Voor het opwekken van de DALI spanning is een DALI voeding nodig of een DALI potentiometer met geïntegreerde voedingseenheid die voldoet aan de DALI specificatie (DIN IEC 60926).
- De bediening kan vanaf meerdere bedieningspunten worden uitgevoerd. Communicatie vindt plaats via broadcast.
- Opslaan van een basis- of inschakellichtsterkte.

## Technische Daten

Stroomverbruik:	max. 2 mA
Inbouwdiepte:	32 mm
Aansluiting eendradig:	max. 4 mm <sup>2</sup>
Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +45 °C

## Hinweise

- Bij de keuze van de DALI voeding moet steeds rekening worden gehouden met het aantal DALI deelnemers en de DALI potentiometer (geldt altijd als 1 deelnemer).