

DALI draadimmer-basiselement inbouw



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
	2026 00	1	73,70	02	4010337129592

Kenmerken

- Lichtsterkte-instelling voor lampen met DALI interface.
- Instelling van de kleurtemperatuur voor lampen met DALI Device Type 8 voor Tunable White conform IEC 62386-209.
- Draaibesturingseenheid (input device) voor DALI-2 besturingen op een hoger niveau.

Producteigenschappen zonder programmering

- DALI-2 application controller zonder busspanningsvoeding heeft een externe DALI voeding conform IEC 62386-101 nodig.
- Geschikt voor meerdere masters.
- Led voor apparaatlocalisatie.
- Opslaan van de basislichtsterkte en een inschakellichtsterkte.
- Opslaan van kleurtemperatuur-grenswaarden.

Producteigenschappen door programmering via DALI-2 besturingscommando's

- Geschikt als draaibesturingseenheid (input device) voor aansluiting op centrale DALI-2 besturingen.
- Ondersteunt vier DALI-2 instanties voor aanpassing aan centrale besturing.
- Kan worden gebruikt als besturing van een DALI-2 groep.
- Cyclisch zenden van besturingscommando's aan DALI besturingssapparaten kan worden geactiveerd. De functie van het apparaat is afhankelijk van de configuratie.

Technische gegevens

Nominale spanning DALI:	DC 16 V (typ.)
Stroomverbruik:	max. 4 mA
Kleurtemperatuurinstelling:	2000 tot 10000 K
Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +45 °C