

## Jaloezieactor 2-voudig AC 230 V met handbediening voor KNX



| Specificatie                                                                               | Art. nr. | VE | EUR/stuk excl. BTW | PS | EAN           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|--------------------|----|---------------|
|  DIN-rail | 2152 00  | 1  | 209,00             | 26 | 4010337082231 |

Jaloezieactoren met geïntegreerde busaankoppeling, handbediening en statusweergave voor elke uitgang. Voor het aansturen van elektrisch aangedreven jaloezieën, rolluiken, markiezen, ventilatieluiken en soortgelijke raambekledingen.

### Kenmerken

- Raambekledingpositie direct aanstuurbaar.
- Lamellenstand direct aanstuurbaar.
- Gedrag bij uitval en herstel van de busspanning instelbaar.
- Apart parametrizeerbare looptijden met looptijdverlenging naar de bovenste eindpositie.
- Centrale aansturing van alle jaloezie-uitgangen mogelijk.
- Retourmelding van raambekledingpositie of lamellenpositie.
- Retourmeldingen kunnen bij herstel van de busspanning worden vertraagd.
- Toewijzing aan maximaal vijf verschillende veiligheidsfuncties (drie windalarmen, een regenalarm, een vorstalarm), naar keuze met cyclische bewaking.
- Gedwongen-standfunctie voor elke jaloezie-uitgang realiseerbaar.
- Integratie in scènes mogelijk, max. acht interne scènes per kanaal parametrizeerbaar.
- Geheugenfunctie voor lichtscènes.
- Zonlichtbeschermingsfunctie met vaste en variabele raambekledingpositie of lamellenstand te activeren.
- Uitgebreide zonwering met omvangrijke besturingsfuncties.
- Integratie in het temperatuurbeheersysteem van het gebouw mogelijk.
- Vergrendelen van afzonderlijke uitgangen met de hand of via de bus.
- Actieve of passieve (object uitleesbaar) cyclische retourmeldfuncties.
- Bouwplaatsbedrijf: uitgangen handmatig bedienbaar zonder busspanning, met uitsluitend de bedrijfsspanning.
- Voor netspanning AC 230 V.
- Aansluiting van verschillende fasedraads.
- Onafhankelijke aansturing van de twee jaloezie-uitgangen.
- Automatische looptijdetectie van de raambekleding bij aandrijvingen AC 230 V met mechanische eindpositieschakelaars.

### Technische gegevens

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| KNX medium:   | TP256                   |
| Aansluitingen |                         |
| - KNX:        | Aansluit- en aftakkleem |

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| - Belasting:              | Schroefklemmen         |
| Nominale spanning:        | AC 230 V, 50/60 Hz     |
| Schakelspanning AC:       | AC 230 V, 50/60 Hz     |
| Schakelvermogen AC 230 V: | 6 A/AC1                |
| Schakelspanning DC:       | DC 12 tot 48 V         |
| Schakelvermogen           |                        |
| - DC 12/24 V:             | 6 A                    |
| - DC 48 V:                | 3 A                    |
| Aansluitingdoorsnede:     | max. 4 mm <sup>2</sup> |

---

## Aanwijzingen

- Montage op DIN-profielrail.
- 

## Levering

- Aansluit- en aftakklem voor KNX bij levering inbegrepen.
- 

## Afmetingen

|                      |   |
|----------------------|---|
| Modulebreedten (TE): | 4 |
|----------------------|---|

---