

Rolluikactor 4-voudig AC 230 V met handbediening voor KNX



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 DIN-rail	2160 00	1	293,00	26	4010337101352

Merkmale

- Rolluikactor met handbediening en statusweergave voor elke uitgang.
- Met geïntegreerde busaankoppeling.
- Voor het aansturen van elektrisch aangedreven rolluiken voor netspanning AC 230 V (4-kanaals).
- Aansluiting van verschillende fasedraads.
- Onafhankelijke aansturing van de vier rolluikuitgangen.
- Rolluikpositie direct aanstuurbaar.
- Gedrag bij uitval en herstel van de busspanning instelbaar.
- Retourmelding van de positie. Actieve of passieve (object uitleesbaar) cyclische retourmeldfuncties.
- Toewijzing aan maximaal vijf verschillende veiligheidsfuncties (drie windalarmen, een regenalarm, een vorstalarm), naar keuze met cyclische bewaking.
- Bouwplaatsbedrijf: uitgangen handmatig bedienbaar zonder busspanning, met uitsluitend de bedrijfsspanning.

Technische Daten

KNX medium:	TP256
Nominale spanning:	AC 230 V, 50/60 Hz
Schakelspanning AC:	AC 230 V, 50/60 Hz
Schakelvermogen AC 230 V:	6 A/AC1
Aansluitingen	
- KNX:	Aansluit- en aftakklem
- Belasting:	Belasting via schroefklemmen
Aansluitingdoorsnede:	max. 4 mm ²

Hinweise

- VDE-goedkeuring conform EN 60669-1, EN 60669-2-1.
 - Montage op DIN-profielrail.
-

Lieferumfang

- Aansluit- en aftakklem voor KNX bij levering inbegrepen.
-

Abmessungen

Teilungseinheiten (TE): 4
