

## Thermische regelaandrijving 230 V~



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
	2169 00	1	52,53	06	4010337016724

### Merkmale

- Thermische regelaandrijving voor bediening van radiatorventielen voor temperatuurregeling per kamer.
- Compatibel met het ventieladaptersysteem en de aansluitleiding van zijn voorganger.
- Statusaanduiding geopend of gesloten.
- First-open-functie voor eenvoudige montage en inbedrijfstelling.
- Stroomloos gesloten.

### Technische Daten

Bedrijfsspanning:	AC 230 V, 50/60 Hz
Vermogen:	ca. 1 W
Ventielslag:	4 mm
Omgevingstemperatuur:	0 °C tot 60 °C
Regelkracht:	100 N
Beschermeringssoort:	IP54
Aansluitleiding	
- Doorsnede:	2 x 0,75 mm <sup>2</sup>
- Lengte:	1 m
Afmetingen	
- B x h x d:	58 x 58 x 45 mm

## Lieferumfang

- Ventieladapter VA 80 voor de volgende hoekventielen bij levering inbegrepen. Heimeier, MNG (vanaf 1998), Oventrop M30x1,5 (vanaf 1997), Oventrop Cocon Q, Onda, Schlösser (vanaf 1993), Comap M30x1,5, Tour & Andersson (vanaf 1999), IVAR, Strawa (vanaf 2003 nieuwe houder), Taco (voor Alpha-aandrijving vanaf 2005), Emmeti, Caleffi-verdelers serie 670, Bianchi 4-wegventiel, Nereus hoekventiel DN 10.

---