© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle rechten voorbehouden

www.gira.com

Bewegingsmelder Cube 240 voor KNX



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
zuiver wit glanzend	2194 02	1	324,88	06	4010337056386
antraciet	2194 10	1	327,47	06	4010337056379

Kenmerken

- De PIR-bewegingsmelder bestaat uit drie passief-infrarood (PIR)-sensoren met geïntegreerde lichtsterktesensor, geïntegreerde IR-ontvanger en geïntegreerde rode led voor de weergave van een gedetecteerde beweging in testmodus.
- Twee lichtuitgangen, onafhankelijk van elkaar.
- Lichtuitgang: schakelen, dimwaardegever of lichtscène-neveneenheid instelbaar. Bedrijfsmodus volautomatisch (automatisch aan of uit) of halfautomatisch (handmatig aan, automatisch uit). Nalooptijd instelbaar of dynamische nalooptijd activeerbaar. Dag/nachtomschakeling. Vergrendelingsobject.
- Automatische temperatuur-gecompenseerde sensorgevoeligheid.
- Sensorgevoeligheid parametriseerbaar.
- Lichtsterktewaarde cyclisch of bij wijziging zenden.
- Lichtsterkteonafhankelijke aanwezigheidsuitgang. Er is een inschakelvertraging en een nalooptijd parametriseerbaar. Het is mogelijk de actuele status afhankelijk van de toestand cyclisch te zenden.
- Lichtsterkteonafhankelijke afwezigheidsuitgang. Er is een inschakelvertraging en een nalooptijd parametriseerbaar. In dit geval loopt de nalooptijd af, zodra iemand het detectiebereik heeft betreden. Het is mogelijk de actuele status afhankelijk van de toestand cyclisch te zenden.
- Handbediening door IR-afstandsbediening.

Technische gegevens

KNX medium:	TP256
Detectiehoek:	240°
Montagehoogte 2,50 m	
- Detectiebereik naar voren, max.:	ca. 16 m
- Bereik naar beide zijden, max.:	ca. 16 m
Lichtsterkte:	2 tot 1000 lux
Beschermeringssoort:	IP54

Afbeeldingen zijn gelijkend en kunnen van het origineel afwijken.
Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle rechten voorbehouden

www.gira.com

Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +55 °C
Afmetingen - B x h x d:	 87 x 87 x 85 mm

Aanwijzingen

- Geschikt voor plafond- en wandmontage binnen en buiten.
- Optioneel: bediening op afstand via IR-afstandsbediening KNX.

Levering

- Afdekstrook voor aanpassing van het detectiebereik is bij levering inbegrepen.
