
GIRA Datablad

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle rechten voorbehouden

www.gira.com

Luidspreker inbouwradio IP System 55



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
crème wit glanzend	2282 01	1	28,44	03	4010337076230
zuiver wit glanzend	2282 03	1	28,44	03	4010337076247
zuiver wit mat	2282 27	1	28,44	03	4010337076254
antraciet	2282 28	1	30,62	03	4010337076261
kleur aluminium (gelakt)	2282 26	1	33,36	03	4010337076162
zwart mat (gelakt)	2282 005	1	33,36	03	4010337037286
grijs mat (gelakt)	2282 015	1	33,36	03	4010337083931
edelstaal	2282 600	1	38,28	03	4010337032861
in zwartglaslook	2282 05	1	38,28	03	4010337889182

Afbeeldingen zijn gelijkend en kunnen van het origineel afwijken.
Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle rechten voorbehouden

Kenmerken

- Luidspreker voor aansluiting op de Gira inbouwradio.

Technische gegevens

Inbouwdiepte:	32 mm
Aansluitingdoorsnede - Luidspreker-/AUX-aansluiting:	1.5mm²
Impedantie:	8 Ω
Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +50 °C
