






Luidspreker inbouwradio IP System 70



Specificatie	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 zuiver wit glanzend	2282 70	1	30,74	03	4010337123217
 zuiver wit mat (gelakt)	2282 72	1	35,66	03	4010337123224
 grijs mat (gelakt)	2282 76	1	35,66	03	4010337123279
 zwart mat (gelakt)	2282 74	1	35,66	03	4010337123262
 antraciet (gelakt)	2282 73	1	35,66	03	4010337123255

Merkmale

- Luidspreker voor aansluiting op de Gira inbouwradio.

Technische Daten

Inbouwdiepte:	32 mm
Aansluitingdoorsnede - Luidspreker-/AUX-aansluiting:	1.5mm ²
Impedantie:	8 Ω
Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +50 °C