

Led compensatiemodule



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
	2375 00	1/5	36,22	02	4010337031369

Kenmerken

- Maakt het bedrijf van dimbare HV-ledlampen samen met Gira Tronic-dimmers of Gira universele dimmers mogelijk.
- Voorkomt het smeulen van HV-ledlampen in uitgeschakelde toestand bij Gira Tronic-dimmers of Gira universele dimmers die in de faseafsnijding werken en bij schakelaars met verlichtingselement tot 3 mA.
- Verbeterd het dimgedrag van HV-ledlampen bij Gira Tronic-dimmers of Gira universele dimmers die in de faseafsnijding werken.

Technische gegevens

Nominale spanning:	AC 230 V, 50/60 Hz
Vermogensverlies:	max. 2 W
Behuizingtemperatuur:	max. +65 °C (tc)
Kabellengte:	ca. 15 cm
Afmetingen - B x h x d:	43 x 11,5 x 28,5 mm

Aanwijzingen

- Ook te gebruiken voor reeds aanwezige dimmers 0305 00 en 2390 00.