

Sensotec zonder afstandsbediening



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 crème wit glanzend	2376 01	1	211,32	02	4010337014478
 zuiver wit glanzend	2376 03	1	211,32	02	4010337014485
 zuiver wit mat	2376 27	1	211,32	02	4010337014508
 antraciet	2376 28	1	215,69	02	4010337014515
 kleur aluminium	2376 26	1	218,59	02	4010337014492
 zwart mat	2376 005	1	218,59	02	4010337037736

De detectie maakt gebruik van het Dopplereffect, vergelijkbaar met de snelheidsmeting in het wegverkeer. De bewegingsdetectie werkt ook door niet-afschermende materialen. Zo kan bijv. een toilettenruimte met een enkele Sensotec worden afgedekt.

Merkmale

- Contactloos schakelen voorkomt vervuiling. Contaminatie door de gebruiker met bacteriën en virussen is daardoor uitgesloten.
 - Detectie dichtbij en veraf is afhankelijk van het reflecterend oppervlak, de snelheid en de aard van het object (persoon, dier, voorwerp, enz.).
 - Metalen afdekramen beïnvloeden het detectiegebied.
 - Uitbreiding van het detectiebereik met neveneenheden.
 - Parallelbediening met wipdrukcontact.
 - Een IR-afstandsbediening is vereist voor inbedrijfstelling en het instellen van diverse functies.
 - Individuele lichtsterkte en nalooptijd mogelijk (teach-functie).
 - Gevoeligheid van de detectie veraf instelbaar.
 - Montage in diepe apparaatdoos.
 - Voldoet aan de eisen van de richtlijn VDI/VDE 6008 Blad 3.
- Abbildungen sind ähnlich und können vom Original abweichen.
Preise gültig für België mit Preisstand 01/26.

- De Sensotec is een actieve bewegingsmelder. Hij detecteert temperatuuronafhankelijk bewegingen in het detectiegebied en schakelt de ruimteverlichting gedimd in, afhankelijk van de omgevingslichtsterkte.
- Bewegingen dichtbij schakelen de ruimteverlichting ongedimd in.
- Inschakellichtsterkte van de ruimteverlichting bij detectie veraf instelbaar.

Technische Daten

Voeding:	AC 230/240 V~
Netfrequentie:	50/60 Hz
Omgevingstemperatuur:	0 °C tot 50 °C
Montagehoogte:	1,10 m
Detectiebereik naar voren	
- Dichtbij:	ca. 5 cm
- veraf:	ca. 6 m
Bereik naar beide zijden	
- veraf:	ca. 2 m
Lichtsterkte:	10 tot 1000 lux
Nalooptijd:	1 s tot 60 min
Aansluiting schroefklemmen	
- Eendradig:	1,5 tot 2,5 mm ²
- fijndradig met adereindhuls:	1,5 tot 2,5 mm ²
Aansluitvermogen	
- Gloeilampen:	4 tot 300 W
- HV-halogenen:	4 tot 300 W
- Ledlampen:	typ. 4 tot 60 W
Inbouwdiepte:	33 mm

Hinweise

- Voor de inbedrijfstelling en het instellen van verschillende functies is een IR-afstandsbediening vereist.
-