

Aanwezigheidsmelder en bewegingsmelder 360° Kompakt



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
	2399 02	1	243,38	02	4010337019381

Kenmerken

- Automatisch schakelen van verlichting, afhankelijk van warmtebeweging en omgevingslichtsterkte.
- 2-punts-lichtregeling.
- Functies instelbaar met IR-afstandsbedieningen.
- Inperken van het detectiebereik door opsteekstrook of uitschakelen van afzonderlijke sensoren.
- Bediening met IR-afstandsbediening, parallelaansluiting met 2 draden of wipdrukcontact.
- Teach-functie voor het aanpassen van de lichtsterktegrenswaarde, in combinatie met IR-afstandsbedieningen.
- Uitschakelwaarschuwing.
- Kort bedrijf, bijv. voor het aansturen van akoestische signaalgevers.
- Aanwezigheidssimulatie.
- Functie als schemeringsschakelaar.
- Dynamische nalooptijd.
- Uitbreiding van het detectieveld door parallel schakelen van meerdere apparaten.

Technische gegevens

Nominale spanning:	AC 110 tot 240 V, 50/60 Hz
Stand-by:	max. 0,3 W
Batterij voor afstandsbediening	
- Type:	CR 2025
- UN-nummer:	3091
Montagehoogte:	ca. 2,20 m tot 6,0 m
Montagehoogte 3 m	
- Detectiehoek:	360°
- Detectiebereik:	Ø ca. 20 m
Lichtsterkte:	ca. 5 tot 2000 lx
Nalooptijd	
- instelbaar:	ca. 10 s tot 30 min
- Kort bedrijf:	ca. 0,5 s

Schakelstroom bij 35 °C

- Ohms: 16 A (AC1)
- Fluorescentielampen: 4 AX

Aansluitvermogen bij AC 230 V~ en 35 °C

- Gloeilampen: 2300 W
- HV-halogenen: 2000 W
- Tronic-trafo: 1500 W
- gewikkelde trafo: 1000 VA
- Ledlampen: typ. 400 W
- Spaarlamp: typ. 400 W
- TL-lampen, niet-gecompenseerd: 920 VA
- Capacitieve belasting: 690 VA (560 µF)

Aansluitvermogen bij AC 110 V~ en 35 °C

- Gloeilampen: 1150 W
- HV-halogenen: 1000 W
- Tronic-trafo: 750 W
- gewikkelde trafo: 500 VA
- Ledlampen: typ. 200 W
- Spaarlamp: typ. 200 W
- TL-lampen, niet-gecompenseerd: 460 VA
- Capacitieve belasting: 345 VA (560 µF)

Omgevingstemperatuur: -5 °C tot +45 °C

Afmetingen: Ø103 H 63

Aanwijzingen

- De vereiste instellingen voor de inbedrijfstelling vinden plaats met de IR-afstandsbediening PIR 1 (toebehoren) voor de installateur.
- Plafondmontage binnen, opbouw.

Levering

- IR-afstandsbediening PIR 2 voor de klant is inbegrepen.
 - Afdekstrook voor begrenzing van het detectieveld bij levering inbegrepen.
-