# GIRA Datablad



© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle rechten voorbehouden

www.gira.com

**EnOcean draadloze wandzender 1-voudig System 55**



| Specificatie | Art. nr. | VE | EUR/stuk excl. BTW | PS | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| crème wit glanzend | 2421 01 | 1 | 100,72 | 02 | 4010337463825 |
| zuiver wit glanzend | 2421 03 | 1 | 100,72 | 02 | 4010337463832 |
| zuiver wit mat | 2421 27 | 1 | 100,72 | 02 | 4010337463849 |
| antraciet | 2421 28 | 1 | 103,56 | 02 | 4010337463856 |
| kleur aluminium (gelakt) | 2421 26 | 1 | 107,89 | 02 | 4010337463870 |
| zwart mat (gelakt) | 2421 005 | 1 | 107,89 | 02 | 4010337037088 |
| grijs mat (gelakt) | 2421 015 | 1 | 107,89 | 02 | 4010337084136 |

**Kenmerken**

- Draadloze zender voor overdracht van schakel-, dim- en jaloeziecommando’s aan draadloze ontvangers van het draadloze EnOcean systeem.
- Batterijloos apparaat zonder externe voeding. De zendenergie wordt opgewekt door mechanische energie,, als de wip wordt bediend.
- Versleutelde of onversleutelde draadloze overdracht mogelijk.

Afbeeldingen zijn gelijkend en kunnen van het origineel afwijken.
Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle rechten voorbehouden



**Technische gegevens**

| | |
|---|---|
| Radiofrequentie: | 868,3 MHz |
| Bereik | |
| - in het vrije veld: | tot 300 m |
| - in gebouwen: | ca. 30 m |
| Omgevingstemperatuur: | -25 °C tot +65 °C |
| Luchtvochtigheid: | 0 tot 95% (niet-condenserend) |

---

**Aanwijzingen**

- Montage op een inbouwdoos of op een gladde, vlakke ondergrond door schroeven of lijmen.
- Dit product is niet geschikt voor eNet. Gira EnOcean zenders zijn compatibel met actoren van andere aanbieders.

---

**Levering**

- Draadloze wandzender, montageplaat, plakfolie (visuele bescherming voor glazen oppervlakken) en dubbelzijdig klevende punten voor montage op gladde, vlakke ondergronden zijn bij levering inbegrepen.

---