


EnOcean draadloze wandzender 2-voudig System 55



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 crème wit glanzend	2422 01	1	103,84	02	4010337060420
 zuiver wit glanzend	2422 03	1	103,84	02	4010337060437
 zuiver wit mat	2422 27	1	103,84	02	4010337060451
 antraciet	2422 28	1	106,72	02	4010337060468
 kleur aluminium	2422 26	1	111,00	02	4010337060444
 zwart mat	2422 005	1	111,00	02	4010337037095
 grijs mat	2422 015	1	111,00	02	4010337084648

Merkmale

- Draadloze zender voor overdracht van schakel-, dim- en jaloeziecommando's aan draadloze ontvangers van het draadloze EnOcean systeem.
- Batterijloos apparaat zonder externe voeding. De zendenergie wordt opgewekt door mechanische energie, als de wip wordt bediend.
- Versleutelde of onversleutelde draadloze overdracht mogelijk.

Technische Daten

Radiofrequentie:	868,3 MHz
Bereik	
- in het vrije veld:	tot 300 m
- in gebouwen:	ca. 30 m
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +65 °C
Luchtvochtigheid:	0 tot 95% (niet-condenserend)

Hinweise

- Montage op een inbouwdoos of op een gladde, vlakke ondergrond door schroeven of lijmen.
- Dit product is niet geschikt voor eNet. Gira EnOcean zenders zijn compatibel met actoren van andere aanbieders.

Lieferumfang

- Draadloze wandzender, montageplaat, plakfolie (visuele bescherming voor glazen oppervlakken) en dubbelzijdig klevende punten voor montage op gladde, vlakke ondergronden zijn bij levering inbegrepen.