



## Bewegingsmelder Cube 120



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 zuiver wit glanzend	2442 02	1	133,50	08	4010337056430
 antraciet	2442 10	1	139,57	08	4010337056416

### Merkmale

- Automatisch schakelen van verlichting afhankelijk van warmtebeweging en omgevingslichtsterkte.
- Automatische temperatuur-gecompenseerde sensorgevoeligheid.
- Continu licht (max. 2 uur) kan met schakelaar/drukcontact (optie) worden geactiveerd.
- Testmodus voor de evaluatie van het detectiebereik.
- Individuele aanpassing van het detectiebereik via een bijgevoegde, op maat te knippen afdekstrook.
- Uitschakelvertraging instelbaar 5 s tot 15 min of in kort bedrijf 1 s.
- Actuele schemeringswaarde met teach-in-functie opslaan.
- Verblindingsbescherming; van de lichtsterkte onafhankelijke sensordetectie voor 60 s bij verblinding door extern licht.
- Kort bedrijf; uitgang wordt voor ca. 1 s ingeschakeld.
- Afstandsbediening optioneel.

### Technische Daten

Nominale spanning:	AC 230 V~, 50/60 Hz
Aansluitvermogen	
- HV-ledlampen:	typ. 200 W
- Gloeilampen:	2000 W
- TL-lampen, niet-gecompenseerd:	1000 VA (cos $\phi$ = 0,5)
- TL-lampen, parallel gecompenseerd:	500 W (45,6 $\mu$ F)
- TL-lampen, seriegecompenseerd:	900 W
Capacitieve belasting:	176 $\mu$ F
Lichtsterkte	
- Lichtsterkte:	2 tot 1000 lux
Instelregelaar	
- Nalooptijd:	5 s tot 15 min

## Aansluitingdoorsnede

- eendradig: max. 2,5 mm<sup>2</sup>
- fijndradig zonder adereindhuls: max. 2,5 mm<sup>2</sup>
- fijndradig met adereindhuls: max. 1,5 mm<sup>2</sup>

Beschermeringssoort: IP54

Omgevingstemperatuur: -25 °C tot +55 °C

Detectiehoek: 120°

## Montagehoogte 2,50 m

- Detectiebereik naar voren, max.: ca. 16 m
- Bereik naar beide zijden, max.: ca. 11 m

---

## Hinweise

- Geschikt voor plafond- en wandmontage binnen en buiten.
- Optioneel: op afstand bedienbaar via IR-afstandsbediening PIR 3.
- Let bij "spaarlampen" op hoge inschakel-piekstromen. De geschiktheid van de lampen voor gebruik controleren!

---

## Lieferumfang

- Afdekstrook voor aanpassing van het detectiebereik is bij levering inbegrepen.
-