



Bewegingsmelder Cube 240



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 zuiver wit glanzend	2444 02	1	172,33	08	4010337056423
 antraciet	2444 10	1	178,40	08	4010337056409

Merkmale

- Automatisch schakelen van verlichting afhankelijk van warmtebeweging en omgevingslichtsterkte.
- Automatische temperatuur-gecompenseerde sensorgevoeligheid.
- Continu licht (max. 2 uur) kan met schakelaar/drukcontact (optie) worden geactiveerd.
- Testmodus voor de evaluatie van het detectiebereik.
- Individuele aanpassing van het detectiebereik via een bijgevoegde, op maat te knippen afdekstrook.
- Uitschakelvertraging instelbaar 5 s tot 15 min of in kort bedrijf 1 s.
- Actuele schemeringswaarde met teach-in-functie opslaan.
- Verblindingsbescherming; van de lichtsterkte onafhankelijke sensordetectie voor 60 s bij verblinding door extern licht.
- Kort bedrijf; uitgang wordt voor ca. 1 s ingeschakeld.
- Afstandsbediening optioneel.
- Bewaking van de vloer en het achterliggende gebied.

Technische Daten

Nominale spanning:	AC 230 V~, 50/60 Hz
Aansluitvermogen	
- HV-ledlampen:	typ. 200 W
- Gloeilampen:	2000 W
- TL-lampen, niet-gecompenseerd:	1000 VA (cos ϕ = 0,5)
- TL-lampen, parallel gecompenseerd:	500 W (45,6 μ F)
- TL-lampen, seriegecompenseerd:	900 W
Capacitieve belasting:	176 μ F
Lichtsterkte	
- Lichtsterkte:	2 tot 1000 lux
Instelregelaar	
- Nalooptijd:	5 s tot 15 min

Aansluitingdoorsnede	
- eendradig:	max. 2,5 mm ²
- fijndradig zonder adereindhuls:	max. 2,5 mm ²
- fijndradig met adereindhuls:	max. 1,5 mm ²
Beschermingssoort:	IP54
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +55 °C
Detectiehoek:	240°
Montagehoogte 2,50 m	
- Detectiebereik naar voren, max.:	ca. 16 m
- Bereik naar beide zijden, max.:	ca. 16 m

Hinweise

- Geschikt voor plafond- en wandmontage binnen en buiten.
 - Optioneel: op afstand bedienbaar via IR-afstandsbediening PIR 3.
 - Let bij "spaarlampen" op hoge inschakel-piekstromen. De geschiktheid van de lampen voor gebruik controleren!
-

Lieferumfang

- Afdekstrook voor aanpassing van het detectiebereik is bij levering inbegrepen.
-