GIRA Datablad

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle rechten voorbehouden

www.gira.com

Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) en USB-voeding 2-voudig Type A/ type C



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 crème wit glanzend	2459 01	1	91,03	02	4010337076223
 zuiver wit glanzend	2459 03	1	91,03	02	4010337076179
 zuiver wit mat	2459 27	1	91,03	02	4010337076186
 antraciet	2459 28	1	92,62	02	4010337076285
 kleur aluminium (gelakt)	2459 26	1	100,24	02	4010337076193
 zwart mat (gelakt)	2459 005	1	100,24	02	4010337076209
 grijs mat (gelakt)	2459 015	1	100,24	02	4010337090151

Kenmerken

- Oplaadmogelijkheid voor maximaal twee eindapparaten tegelijkertijd via USB-kabel type A en type C.
- Er kunnen maximaal twee apparaten tegelijkertijd worden opgeladen.

Afbeeldingen zijn gelijkend en kunnen van het origineel afwijken.
Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle rechten voorbehouden

Technische gegevens

Ingangsspanning:	AC 220 - 250 V, 50/60 Hz
USB-aansluiting:	1 x type A, 1 x type C
Uitgangsspanning USB:	DC 5 V
Laadstroom	
- USB A:	max. 2,4 A
- USB C:	max. 3 A
Stand-by:	≤80 mW
Aansluitingdoorsnede	
- voor geleiders van:	1,5 mm² tot 2,5 mm²
Inbouwdiepte:	31 mm
Omgevingstemperatuur:	+5° C tot +35° C

Aanwijzingen

- Verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) conform DIN VDE 0620-1.
- Bij lange oplaadcycli kan de behuizing van het product warm worden.
- Gebruik van een diepe inbouwdoos aanbevolen.

Levering

- USB-kabels type A of type C zijn niet bij de levering inbegrepen.
