








Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) en USB-voeding 2-voudig Type A/ type C



| Spezifikation | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN |
|---|-------------|----|--------------------|----|---------------|
|  crème wit glanzend | 2459 01 | 1 | 91,03 | 02 | 4010337076223 |
|  zuiver wit glanzend | 2459 03 | 1 | 91,03 | 02 | 4010337076179 |
|  zuiver wit mat | 2459 27 | 1 | 91,03 | 02 | 4010337076186 |
|  antraciet | 2459 28 | 1 | 92,62 | 02 | 4010337076285 |
|  kleur aluminium | 2459 26 | 1 | 100,24 | 02 | 4010337076193 |
|  zwart mat | 2459 005 | 1 | 100,24 | 02 | 4010337076209 |
|  grijs mat | 2459 015 | 1 | 100,24 | 02 | 4010337090151 |

Merkmale

- Oplaadmogelijkheid voor maximaal twee eindapparaten tegelijkertijd via USB-kabel type A en type C.
- Er kunnen maximaal twee apparaten tegelijkertijd worden opgeladen.

Technische Daten

| | |
|-----------------------|---|
| Ingangsspanning: | AC 220 - 250 V, 50/60 Hz |
| USB-aansluiting: | 1 x type A, 1 x type C |
| Uitgangsspanning USB: | DC 5 V |
| Laadstroom | |
| - USB A: | max. 2,4 A |
| - USB C: | max. 3 A |
| Stand-by: | ≤80 mW |
| Aansluitingdoorsnede | |
| - voor geleiders van: | 1,5 mm ² tot 2,5 mm ² |
| Inbouwdiepte: | 31 mm |
| Omgevingstemperatuur: | +5° C tot +35° C |

Hinweise

- Verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) conform DIN VDE 0620-1.
 - Bij lange oplaadcycli kan de behuizing van het product warm worden.
 - Gebruik van een diepe inbouwdoos aanbevolen.
-

Lieferumfang

- USB-kabels type A of type C zijn niet bij de levering inbegrepen.
-