

## Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) en USB-voeding 2-voudig Type A/ type C



| Specificatie                                                                                                | Art. nr. | VE | EUR/stuk excl. BTW | PS | EAN           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|--------------------|----|---------------|
|  zuiver wit glanzend      | 2459 70  | 1  | 92,45              | 02 | 4010337129967 |
|  zuiver wit mat (gelakt) | 2459 72  | 1  | 101,66             | 02 | 4010337137689 |
|  antraciet (gelakt)      | 2459 73  | 1  | 101,66             | 02 | 4010337137696 |
|  zwart mat (gelakt)      | 2459 74  | 1  | 101,66             | 02 | 4010337137702 |
|  grijs mat (gelakt)      | 2459 76  | 1  | 101,66             | 02 | 4010337137719 |

### Kenmerken

- Draagring is in combinatie met de bevestigingsklauwen en klauwschroeven geaard.
- Snelle bevestiging (ca. 3,5 slagen per bevestigingsklauw).
- Geïntegreerde spreidklauwen.
- Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1/sleufkop/PH.
- Vereenvoudigde montage door gepatenteerde positie van de grote sleutelgatprofielen door middel van schroeven van de contactdoos.
- Geringe inbouwdiepte.
- Grote, ergonomisch gevormde ontgrendelingshendels.
- Stabiele aardbeugel met massieve aardingsvingers.
- Stabiele en corrosiebestendige stalen draagring.
- Breukvaste sokkel van thermoplast.
- Oplaadmogelijkheid voor maximaal twee eindapparaten tegelijkertijd via USB-kabel type A en type C.
- Er kunnen maximaal twee apparaten tegelijkertijd worden opgeladen.

## Technische gegevens

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Ingangsspanning:      | AC 220 - 250 V, 50/60 Hz |
| USB-aansluiting:      | 1 x type A, 1 x type C   |
| Uitgangsspanning USB: | DC 5 V                   |
| Laadstroom            |                          |
| - USB A:              | max. 2,4 A               |
| - USB C:              | max. 3 A                 |
| Stand-by:             | ≤80 mW                   |
| Aansluitingdoorsnede  |                          |
| - voor geleiders van: | 1,5 mm² tot 2,5 mm²      |
| Inbouwdiepte:         | 31 mm                    |
| Omgevingstemperatuur: | +5° C tot +35° C         |

---

## Aanwijzingen

- Verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) conform DIN VDE 0620-1.
- Bij lange oplaadcycli kan de behuizing van het product warm worden.
- Gebruik van een diepe inbouwdoos aanbevolen.

---

## Levering

- USB-kabels type A of type C zijn niet bij de levering inbegrepen.
-