GIRA Datablad

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle rechten voorbehouden

www.gira.com

Bluetooth® wandzender 2-voudig



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
crème wit glanzend	2462 01	1	113,05	02	4010337110736
zuiver wit glanzend	2462 03	1	113,05	02	4010337101642
zuiver wit mat	2462 27	1	113,05	02	4010337101659
antraciet	2462 28	1	115,61	02	4010337101680
kleur aluminium (gelakt)	2462 26	1	119,46	02	4010337101673
zwart mat (gelakt)	2462 005	1	119,46	02	4010337101666
grijs mat (gelakt)	2462 015	1	119,46	02	4010337110743

Kenmerken

- Draadloze zender voor de overdracht van schakel-, dim- of jaloeziecommando’s naar draadloze Bluetooth®-ontvangers van het System 3000 of van andere leveranciers, bijv. Casambi.
- Batterijloos apparaat zonder externe voeding. De zendenergie wordt opgewekt door mechanische energie,, als de wip wordt bediend.
- Configuratie per app of NFC.

Afbeeldingen zijn gelijkend en kunnen van het origineel afwijken.
Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle rechten voorbehouden

Technische gegevens

Radiofrequentie:	2,402 - 2,480 GHz
Draadloos protocol:	Bluetooth® Low Energy (BLE)
Interface:	NFC
Bereik	
- in het vrije veld:	tot 75 m
- in gebouwen:	ca. 10 m
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +65 °C
Luchtvochtigheid:	0 tot 95% (niet-condenserend)

Aanwijzingen

- Montage op een inbouwdoos of op een gladde, vlakke ondergrond door schroeven of lijmen.
- Dit product is niet geschikt voor eNet.

Levering

- Draadloze wandzender, montageplaat, plakfolie (visuele bescherming voor glazen oppervlakken) en dubbelzijdig klevende punten voor montage op gladde, vlakke ondergronden zijn bij levering inbegrepen.
