

Ruimtetemperatuurregelaar-basiselement 230 V~ met verbreekcontact



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
	2470 00	1/5	72,99	02	4010337104421

Kenmerken

- Besturen van elektrothermische regelaandrijvingen voor 230 V~.
- Regelen van de ruimtetemperatuur in gesloten ruimtes.
- Interne temperatuurvoeler.
- Geruisloos schakelen.
- Uitgangssignaal: pulsbreedtemodulatie (PBM).
- Voor ventieltype 'verbreekcontact'.
- Instelbereik van de ruimtetemperatuur kan met instelringen worden beperkt.
- Ventielbeschermingsfunctie (1 x per week open en dicht bewegen van het ventiel).

Technische gegevens

Nominale spanning:	AC 230 V, 50/60 Hz
Stand-by:	<0,5 W
Aansluitvermogen:	Max. 20 W
Aantal regelaandrijvingen:	1 tot 10 Thermische regelaandrijving Gira artikelnr.: 2169 00 Let bij andere aandrijvingen altijd op de inschakelstroom, max. 3 aandrijvingen!
Montage:	in inbouwdoos conform DIN 49073
Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +45 °C