

Gira Keyless In codeklavier System 55



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 crème wit glanzend	2605 01	1	311,62	10	4010337051343
 zuiver wit glanzend	2605 03	1	311,62	10	4010337051350
 zuiver wit mat	2605 27	1	311,62	10	4010337051374
 antraciet	2605 28	1	316,65	10	4010337051381
 kleur aluminium	2605 26	1	323,10	10	4010337051367
 zwart mat	2605 005	1	323,10	10	4010337037125
 grijs mat	2605 015	1	323,10	10	4010337084662

Merkmale

- Codeklavier als toegangscontrolesysteem met capacitief werkende toetsen die daarmee ongevoelig zijn voor slijtage.
- Geen herkenbare slijtage van veelgebruikte cijfercombinaties.
- Standalone-apparaat of in combinatie met het Gira deurcommunicatiesysteem als deuproepsysteem voor gebouwen met meerdere wooneenheden.
- Speciale toets 'C': Wissen van verkeerde invoer.
- Speciale toets 'Sleutel': Na invoer van de juiste code wordt de deur direct geopend.
- Speciale toets 'Bel': Gericht oproepen van huisstations bij grote projecten.
- Speciale toets 'F': Schakelfuncties met schakelactoren van het Gira deurcommunicatiesysteem.
- Homogene witte ledverlichting van de cijfers en speciale tekens 's nachts.
- Master-PIN-code op meegeleverde, verzegelde veiligheidskaart bij verlies van de administrator-PIN-code.
- Het Codeklavier ondersteunt maximaal 255 codes.

Codes met tot 32 posities mogelijk.
Abbildungen sind ähnlich und können vom Original abweichen.

Preise gültig für Belgien mit Preisstand 01/2019.
Akustische feedback bij toetsbediening.

- 3-keurige led-statusweergave tijdens programmeren en bedienen.
- Waarschuwingssignaal bij onbevoegde verwijdering van het toetsenbordopzetstuk als sabotagedetectie Sabotageschakeling met

In- en uitgangen

- Connectorstrook verbindingkabel voor Gira deurcommunicatiesysteem.

Technische Daten

Voeding

- aanvullende voeding: DC 24 V $\pm 5\%$
- uit deurcommunicatiesysteem: DC 26 V $\pm 2\%$

Relais

- Aantal: 2
- Contact: 1 wisseldrukcontact potentiaalvrij
- Belastbaarheid: AC/DC 24 V / 1,6 A

Aansluitingen

- Verbindingkabel deurcommunicatie: 1x connectorstrook
- Relais: elk 3 schroefklemmen
- aanvullende voeding: 2x schroefklem

ESD-bestendigheid: tot 16 kV

Inbouwdiepte: 35 mm

Omgevingstemperatuur: -20 °C tot +70 °C

Hinweise

- Met de DCS-IP-gateway kunnen de Keyless In-apparaten aan de Gira HomeServer worden gekoppeld. Daardoor zijn intelligente koppelingen mogelijk. Zo kunnen b.v. tijdelijke of eenmalige toegangsbevoegdheden kunnen heel eenvoudig worden toegekend. Alle gegevens, inclusief de toegangsbevoegdheden, kunnen vervolgens centraal en flexibel met de Gira HomeServer worden beheerd.
- Integratie in het profiel 55 mogelijk.
- De Gira AppShop is de marktplaats voor interessante oplossingen en toepassingen van de intelligente gebouwentechiek. Inmiddels zijn hier meer dan 200 apps verkrijgbaar, waaronder toepassingsbeschrijvingen, plug-ins, functiesjablonen, logische modules en modelprojecten. Ontdek nu toepassingen voor het Gira Keyless In codeklavier. www.appshop.gira.de.